



### Teknisk informasjon

|                                    |                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Serie                              | PrismaSeT                                              |
| Produktspekter                     | PrismaSeT G                                            |
| Produkt eller type komponent       | Sideplate                                              |
| Kompatibel med                     | PrismaSeT PrismaSeT G Kapsling                         |
| Applikasjon                        | Lav spenning elektrisk distribusjon                    |
| Utførelse                          | Metal enclosure                                        |
| Installation description           | Veggskap - bredde 600 mm                               |
| Sammensetning                      | 2 side panel                                           |
| Antallet vertikale moduler (50 mm) | 7                                                      |
| Standarder                         | IEC 61439-1 for enclosure<br>IEC 61439-2 for enclosure |
| Produktsertifikater                | ASTA                                                   |

### Komplementær

|                             |                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Materiale                   | Behandlet stålplate                                                 |
| Overflatebeskyttelse        | Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver |
| Type overflate              | Textured<br>Matt                                                    |
| Farge                       | Hvit ( RAL 9003)                                                    |
| Spesielle fargealternativer | Ja                                                                  |
| Bredde                      | 250 mm                                                              |
| Høyde                       | 450 mm                                                              |
| Vekt                        | 2,5 kg                                                              |
| Antall pr. sett             | Sett á 1                                                            |

### Miljø

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| IP-grad               | IP55 for enclosure |
| IK beskyttelsesklasse | IK10               |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 7,0 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 23,0 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 49,0 cm  |
| Package 1 Weight         | 2,704 kg |
| Enhetstype pakke 2       | P12      |
| Antall enheter i pakke 2 | 8        |
| Pakke 2 Høyde            | 31,0 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 80,0 cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 120,0 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 33,5 kg  |

## Bærekraftig

|                              |                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                                                                       |
| REACH-regelverk              |  <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                       |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                                                                                                      |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                                                                                      |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                                                                                      |
| Kinas RoHS-forskrift         |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                  |
| Informasjon om RoHS-unntak   |  <a href="#">Ja</a>                                                                                    |
| Produktets livssyklus        | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                                                                                     |
| PVC-fri                      | Ja                                                                                                                                                                                      |
| Halogeninnhold               | Halogenfrie plastdeler i produkt                                                                                                                                                        |

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|