



#### Teknisk informasjon

|                              |                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Serie                        | PrismaSeT                                              |
| Produktspekter               | PrismaSeT P                                            |
| Produkt eller type komponent | Roof                                                   |
| Kompatibel med               | PrismaSeT PrismaSeT P Kapsling                         |
| Applikasjon                  | Lav spenning elektrisk distribusjon                    |
| Utførelse                    | Metal enclosure                                        |
| Installation description     | Kapsling - bredde 650 mm, dybde 400 mm                 |
| Standarder                   | IEC 61439-1 for enclosure<br>IEC 61439-2 for enclosure |
| Produktsertifikater          | ASTA                                                   |

#### Komplementær

|                             |                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Materiale                   | Behandlet stålplate                                                 |
| Overflatebeskyttelse        | Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver |
| Type overflate              | Textured<br>Matt                                                    |
| Farge                       | Hvit ( RAL 9003)                                                    |
| Spesielle fargealternativer | Ja                                                                  |
| Bredde                      | 650 mm                                                              |
| Dybde                       | 400 mm                                                              |
| Vekt                        | 2,98 kg                                                             |
| Antall pr. sett             | Sett á 1                                                            |

#### Miljø

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| IP-grad               | IP55 for enclosure |
| IK beskyttelsesklasse | IK10               |

#### Forpakkingsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 4,0 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 42,0 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 68,0 cm  |
| Package 1 Weight         | 3,028 kg |
| Enhetstype pakke 2       | PAL      |
| Antall enheter i pakke 2 | 60       |
| Pakke 2 Høyde            | 94,0 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 85,0 cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 120,0 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 191,0 kg |

## Bærekraftig

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                   |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                     |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                  |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                  |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |
| Produktets livssyklus        | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                 |
| PVC-fri                      | Ja                                                                                                  |

## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | FR |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|