



Teknisk informasjon

Produktspekter	PrismaSeT P
Serie	PrismaSeT
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle duct
Produkt eller type komponent	Flensplate
Produktkompatibilitet	IP55 enclosure

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Nisje duct - bredde 400 mm
Type nippelplate	Flat
Materiale	Behandlet stålplate
Antall pr. sett	Sett á 1
Bredde	400 mm
Dybde	400 mm
Vekt	2,28 kg
Type overflate	Textured Matt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9003)

Miljø

IP-grad	IP55
---------	------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,0 cm
Pakke 1 Bredde	28,0 cm
Pakke 1 Vekt	38,5 cm
Package 1 Weight	2,212 kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	48
Pakke 2 Høyde	43,0 cm
Pakke 2 Bredde	80,0 cm
Pakke 2 Lengde	120,0 cm
Pakke 2 Vekt	118,0 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
PVC-fri	Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------