



### Teknisk informasjon

|                              |                                                                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                        | PrismaSeT                                                                                     |
| Produktspekter               | PrismaSeT P                                                                                   |
| Produkt eller type komponent | Dør                                                                                           |
| Kompatibel med               | PrismaSeT PrismaSeT P cubicle duct                                                            |
| Inkludert utstyr             | Dør<br>Håndtak<br>Nøkkellås (nøkkel 405)<br>Nylon M8 mutter må bestilles separat<br>2 hengsel |
| Montering av kapsling        | Gulvmodell                                                                                    |
| Type of door                 | Gjennomsiktig                                                                                 |
| IP-grad                      | IP30                                                                                          |

### Komplementær

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Installation description           | Nisje duct - bredde 400 mm   |
| Dørhengsling                       | Vendbar                      |
| Antall låser                       | 2                            |
| Door opening angle                 | 120 °                        |
| Antallet vertikale moduler (50 mm) | 36                           |
| Kapslingsmateriale                 | Glass<br>Behandlet stålplate |
| Antall pr. sett                    | Sett á 1                     |
| Høyde                              | 1925 mm                      |
| Bredde                             | 400 mm                       |
| Dybde                              | 30 mm                        |
| Vekt                               | 12 kg                        |
| Type overflate                     | Textured<br>Matt             |
| Farge                              | Hvit ( RAL 9003)             |

### Miljø

|                       |                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Ik beskyttelsesklasse | IK08 conforming to EN/IEC 62262                                     |
| Standarder            | IEC 61439-1<br>IEC 61439-2                                          |
| Overflatebeskyttelse  | Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 7,0 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 46,5 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 198,0 cm |
| Package 1 Weight         | 14,0 kg  |
| Enhetstype pakke 2       | PAL      |
| Antall enheter i pakke 2 | 20       |
| Pakke 2 Høyde            | 85,0 cm  |

|                |          |
|----------------|----------|
| Pakke 2 Bredde | 120,0 cm |
| Pakke 2 Lengde | 202,0 cm |
| Pakke 2 Vekt   | 300,0 kg |

### Bærekraftig

|                            |                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                                      |
| REACH-regelverk            |  <a href="#">REACH-erklæring</a>      |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)                                                      |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                     |
| Kinas RoHS-forskrift       |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a> |
| Informasjon om RoHS-unntak |  <a href="#">Ja</a>                   |
| Produktets livssyklus      | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                    |

### Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|