



### Teknisk informasjon

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Serie                        | PrismaSeT                     |
| Produktspekter               | PrismaSeT P                   |
| Produkt eller type komponent | Dekkramme                     |
| Kompatibel med               | PrismaSeT PrismaSeT P cubicle |
| Inkludert utstyr             | Dekselramme<br>Wicket door    |
| Montering av kapsling        | Gulvmodell                    |
| Type of door                 | Dekkramme                     |
| IP-grad                      | IP30                          |

### Komplementær

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Installation description           | Kapsling - bredde 650 + 150 mm |
| Door opening angle                 | 120 °                          |
| Antallet vertikale moduler (50 mm) | 36                             |
| Antall pr. sett                    | Sett á 1                       |
| Høyde                              | 2000 mm                        |
| Bredde                             | 800 mm                         |
| Vekt                               | 13,76 kg                       |
| Materiale                          | Behandlet stålplate            |
| Type overflate                     | Matt<br>Textured               |
| Farge                              | Hvit ( RAL 9003)               |

### Miljø

|                       |                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Ik beskyttelsesklasse | IK08 conforming to EN/IEC 62262                                     |
| Standarder            | IEC 61439-1<br>IEC 61439-2                                          |
| Overflatebeskyttelse  | Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE        |
| Antall enheter i pakke 1 | 1          |
| Pakke 1 Høyde            | 7,500 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 84,500 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 199,000 cm |
| Package 1 Weight         | 14,000 kg  |
| Enhetstype pakke 2       | PAL        |
| Antall enheter i pakke 2 | 10         |
| Pakke 2 Høyde            | 89,000 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 120,000 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 202,000 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 166,000 kg |

## Bærekraftig

|                              |                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                                                                       |
| REACH-regelverk              |  <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                       |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                                                                                                      |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                                                                                      |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                                                                                      |
| Kinas RoHS-forskrift         |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                  |
| Informasjon om RoHS-unntak   |  Ja                                                                                                    |
| Miljøinformasjon             |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                    |
| Produktets livssyklus        | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                                                                                     |
| PVC-fri                      | Ja                                                                                                                                                                                      |
| Halogeninnhold               | Halogenfrie plastdeler i produkt                                                                                                                                                        |

## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | FR |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|