



Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P PrismaSeT P Active
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle PrismaSeT PrismaSeT P Active cubicle
Type frontplate	Flat

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Kapsling - bredde 800 mm
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASTA
Materiale	Lakkert stål
Type overflate	Textured Matt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Grønn (RAL 6029)
Høyde	50 mm
Bredde	800 mm
Vekt	0,80 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	800 mm PrismaSeT P kapsling

Miljø

IP-grad	IP31 IP41 IP55
---------	----------------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,400 cm
Pakke 1 Bredde	4,600 cm
Pakke 1 Vekt	81,600 cm
Package 1 Weight	1,316 kg
Enhetstype pakke 2	X12
Antall enheter i pakke 2	110
Pakke 2 Høyde	74,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	163,000 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------