



Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Roof
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT P Kapsling
Applikasjon	Lav spenning elektrisk distribusjon
Utførelse	Metal enclosure
Installation description	Kapsling - bredde 800 mm, dybde 600 mm Kapsling - bredde 650 + 150 mm
Standarder	IEC 61439-1 for enclosure IEC 61439-2 for enclosure
Produktsertifikater	ASTA

Komplementær

Materiale	Behandlet stålplate
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Matt Textured
Farge	Hvit (RAL 9003)
Spesielle fargealternativer	Ja
Bredde	800 mm
Dybde	600 mm
Vekt	5,02 kg
Antall pr. sett	Sett á 1

Miljø

IP-grad	IP55 for enclosure
IK beskyttelsesklasse	IK10

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,0 cm
Pakke 1 Bredde	61,5 cm
Pakke 1 Vekt	82,0 cm
Package 1 Weight	5,225 kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	40
Pakke 2 Høyde	92,0 cm
Pakke 2 Bredde	80,0 cm
Pakke 2 Lengde	120,0 cm
Pakke 2 Vekt	221,0 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
PVC-fri	Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------