



### Teknisk informasjon

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Produktspekter               | PrismaSeT P                   |
| Serie                        | PrismaSeT                     |
| Kompatibel med               | PrismaSeT PrismaSeT P cubicle |
| Produkt eller type komponent | Flensplate                    |
| Produktkompatibilitet        | IP31 enclosure                |

### Komplementær

|                           |                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Skap/kapsling beskrivelse | Nisje + duct - bredde 650 + 150 mm                                  |
| Type nippelplate          | Two part gland plate                                                |
| Materiale                 | Behandlet stålplate                                                 |
| Antall pr. sett           | Sett á 1                                                            |
| Bredde                    | 800 mm                                                              |
| Dybde                     | 600 mm                                                              |
| Vekt                      | 5,82 kg                                                             |
| Type overflate            | Textured Matt                                                       |
| Overflatebeskyttelse      | Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver |
| Farge                     | Hvit ( RAL 9003)                                                    |

### Miljø

|         |      |
|---------|------|
| IP-grad | IP31 |
|---------|------|

### Forpakkingsinformasjon

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE        |
| Antall enheter i pakke 1 | 1          |
| Pakke 1 Høyde            | 3,000 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 39,500 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 57,200 cm  |
| Package 1 Weight         | 5,832 kg   |
| Enhetstype pakke 2       | X12        |
| Antall enheter i pakke 2 | 32         |
| Pakke 2 Høyde            | 45,000 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 80,000 cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 120,000 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 203,000 kg |

## Bærekraftig

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                   |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                     |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                  |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                  |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |
| Produktets livssyklus        | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                 |
| PVC-fri                      | Ja                                                                                                  |

## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | FR |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|