



Teknisk informasjon

Produktspekter	PrismaSeT G
Serie	PrismaSeT
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G Kapsling
Produkt eller type komponent	Flensplate
Tilbehør / separat del kategori	Tilbehør til kapsling
Produktkompatibilitet	IP30 enclosure IP55 enclosure IP43 enclosure IP31 enclosure

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Veggskap - bredde 600 mm Gulvskap - bredde 600 mm Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm
Type nippelplate	Flat
Materiale	Isolert materiale
Antall pr. sett	Sett á 1
Dybde	180 mm
Vekt	0,14 kg
Farge	Hvit (RAL 9003)

Miljø

IP-grad	IP55
---------	------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,9 cm
Pakke 1 Bredde	8,7 cm
Pakke 1 Vekt	21,7 cm
Package 1 Weight	151 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	30
Pakke 2 Høyde	15 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	4,88 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	240
Pakke 3 Høyde	43,5 cm
Pakke 3 Bredde	80 cm
Pakke 3 Lengde	120 cm
Pakke 3 Vekt	50,12 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
PVC-fri	Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FI
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------