



Teknisk informasjon

Serie	Acti9
Produktnavn	Acti9 D0
Produkt eller type komponent	Sikringslastskillebryter
Kortnavn utstyr	D02
Antall poler	2P
Antall poler med vern	2
Utnyttelsekategori	AC-22A i samsvar med IEC 60947-3 DC-22B i samsvar med IEC 60947-3

Komplementær

[In] merkestrøm	63 A
Sikringskurve	GG AM
Sikringsstørrelse	15 x 36 mm
Sikringsstørrelse kode	D02
[Ue] merkespenning	230...400 V AC 50/60 Hz 110 V DC
[Ui] isolasjonsspenning	400 V
[Uimp] Nominell impuls-spenning	6 kV
Monteringsmetode	Fast
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
9 mm polbredde	6
Høyde	88 mm
Bredde	72 mm
Dybde	68 mm
Mekanisk levetid	8500 sykluser OPEN-CLOSE
Elektrisk levetid	1500 sykluser
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling 1,5...35 mm ² Stiv Skrutilkobling 1,5...25 mm ² Fleksibel Skrutilkobling 1,5...25 mm ² Fleksibel med
Avmantlingslengde	14 mm
Tiltrekningsmoment	3 N.m

Miljø

Standarder	IEC 60947-3 EN 60947-1 EN 60947-3 IEC 60269-1 IEC 60947-1 IEC 60269-3
Godkjenninger	VDE
IP-grad	IP20
Omgivelsestemperatur drift	-5...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...55 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,5 cm
Pakke 1 Bredde	5,4 cm
Pakke 1 Vekt	9 cm
Package 1 Weight	269 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	8,5 cm
Pakke 2 Bredde	9,8 cm
Pakke 2 Lengde	33 cm
Pakke 2 Vekt	1,681 kg
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	36
Pakke 3 Høyde	30 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	10,45 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	SI
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------