



Teknisk informasjon

Produktspekter	SpaceLogic KNX
Produkt eller type komponent	Switch actuator
I drift	KNX bus system
Bus type	KNX
Antall kontakter	1
Rated input	Signal voltage (SELV): 3 x binær
Switching current	16 AX

Komplementær

Montering av enhet	Innfelt
[ue] merkespenning	230 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[in] merkestrøm	16 A
Lasttype	Incandescent lamps: ≤ 2500 W, 230 V AC Halogen lamper: ≤ 2200 W, 230 V AC Lavspent halogenlampe med elektronisk transformator: ≤ 1000 W Low voltage halogen lamp with wire-wound transformer: ≤ 1000 VA Kapasitiv: , 10 A, 105 µF, 230 V AC Resistiv last: 2500 W
Bredde	48 mm
Dybde	50 mm
Høyde	28 mm
Maximum cable length	10 m for inngang

Miljø

IP-grad	IP20
Omgivelsestemperatur drift	-5...45 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,5 cm
Pakke 1 Bredde	7,6 cm
Pakke 1 Vekt	7,6 cm
Package 1 Weight	108,0 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	60
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	6,945 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------