



Teknisk informasjon

Produktspekter	SpaceLogic KNX
Produkt eller type komponent	Blind switch actuator
I drift	KNX bus system
Bus type	KNX
Rated input	Signal voltage (SELV): 3 x binær

Komplementær

Montering	Innfelt
[Ue] merkespenning	230 V AC 50/60 Hz
[in] merkestrøm	16 A
Antall utganger	2
Lasttype	Motor: , 230 V AC Glødelampe: <= 2500 W, 230 V AC High voltage halogen lamp: <= 2500 W, 230 V AC LED lampe: <= 400 W, 230 V AC Kapasitiv: , 16 A, 140 μF, 230 V AC Resistiv last: 2500 W
Maximum cable length	10 m for inngang
Bredde	48 mm
Høyde	28 mm
Dybde	50 mm

Miljø

IP-grad	IP20
Omgivelsestemperatur drift	-5...45 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,2 cm
Pakke 1 Bredde	7,5 cm
Pakke 1 Vekt	7,5 cm
Package 1 Weight	121,0 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	60
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	7,754 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------