



Teknisk informasjon

Produktspekter	SpaceLogic KNX
Produkt eller type komponent	Berøringspanelskjerm
Produsert i	KNX bus system
Bus type	KNX
Mulige funksjoner	Touch function
Prossessor navn	ARM Cortex-A7
Fargetone	Sort Lakkert

Komplementær

Montering av enhet	Innfelt
[Ue] merkespenning	21...30 V DC
Skjermttype	TFT LCD screen
Skjermopløsning	480 x 480 pixels
Displayfarge	16 millioner farger
Visningsstørrelse	4 inch
Minne type	64 MB blits 128 MB RAM
Monteringsposisjon	Vertikal Horisontal
Materiale	Glass og plastikk
Type nettverk	Kablet
Høyde	86 mm
Dybde	32,1 mm
Bredde	86 mm

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-5...45 °C
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5 cm
Pakke 1 Bredde	9,5 cm
Pakke 1 Vekt	9,5 cm
Package 1 Weight	181,81 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	24
Pakke 2 Høyde	15 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	4,9 kg

Enhetstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	384
Pakke 3 Høyde	75 cm
Pakke 3 Bredde	60 cm
Pakke 3 Lengde	80 cm
Pakke 3 Vekt	85,91 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	3 Years since the date code.
---------	------------------------------