



Teknisk informasjon

Produktspekter	KNX
Produkt eller type komponent	Berøringspanel
Produsert i	KNX bus system
Enhetens utseende	Komplett enhet
Mulige funksjoner	Touch function
Prossessor navn	ARM Cortex-A35 quad core
Fargetone	Hvit Lakkert

Komplementær

Tilkoblingstype	-
Montering av enhet	Veggmontert
[Ue] merkespenning	24 V DC
Strømforbruk i W	5,8 W drift/funksjon 2,2 W hvilemodus
Skjermtype	TFT LCD screen
Skjermopløsning	1024 x 600 pixels
Displayfarge	16 millioner farger
Visningsstørrelse	7 tommer
Minne type	8 GB blits 2048 MB RAM
Monteringsposisjon	Vertikal Horisontal
Materiale	Plast
Type nettverk	Wi-Fi
Høyde	196,65 mm
Dybde	23,91 mm
Bredde	132,76 mm

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-10...55 °C
IP-grad	IP30

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,6 cm
Pakke 1 Bredde	17,3 cm
Pakke 1 Vekt	25,6 cm
Package 1 Weight	0,655 kg
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	30,0 cm

Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	7,233 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	240
Pakke 3 Høyde	105,0 cm
Pakke 3 Bredde	80,0 cm
Pakke 3 Lengde	120,0 cm
Pakke 3 Vekt	189,0 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------