



Teknisk informasjon

Serie	KNX
Produkt eller type komponent	Tilstedeværelsesdetektor
Bus type	KNX
Fargetone	Polarhvit

Komplementær

Enhetens utseende	Komplett produkt
Antall kanaler	5
Type vern	Krypzonebeskyttelse
Type innstillinger	Lysfølsomhet kan justeres
Driftssyklus	15300 minutter
Tidsforsinkelsesområde	0.....1s (skru på)
Føleflate	Lateral: 7 m
Deteksjons vinkel	360° Horisontal
Montering av enhet	Innfelt
Monteringshøyde	2,5 m

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	10,100 cm
Pakke 1 Bredde	14,400 cm
Pakke 1 Vekt	18,000 cm
Package 1 Weight	186,000 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	20,100 cm
Pakke 2 Bredde	30,500 cm
Pakke 2 Lengde	40,500 cm
Pakke 2 Vekt	1,482 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Silisiumfri	Ja
 Garantiperiode	
Garanti	18 months