



Teknisk informasjon

Serie	KNX
Produkt eller type komponent	Movement sensor
Bus type	KNX
Fargenyanse	Polarhvit
Fargekode	RAL 9010

Komplementær

Antall kanaler	5 20
Type vern	Krypnonebeskyttelse
Type innstillinger	Lysfølsomhet kan justeres
Driftssyklus	9144 minutter
Tidsforsinkelsesområde	0.....1s (skru på)
Føleflate	Lateral: 16 m
Område for deteksjon av bevegelse	24 m
Horisontal vinkel for deteksjon	0...220 °
Montering av enhet	Overflate
Monteringshøyde	2,5 m

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	10,100 cm
Pakke 1 Bredde	14,400 cm
Pakke 1 Vekt	18,300 cm
Package 1 Weight	354,000 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	30,500 cm
Pakke 2 Bredde	34,400 cm
Pakke 2 Lengde	40,200 cm
Pakke 2 Vekt	5,806 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	LV
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------