



Teknisk informasjon

Produktspekter	KNX
Produkt eller type komponent	Binary input
Bus type	KNX

Komplementær

Total number of 18 mm modules	4
Koblingsskjema	DIN skinne
[Ue] merkespenning	24 V AC/DC 50 Hz
Antall innganger	8
Inngangstype	Binær
Lokal varsling	LED

Miljø

IP-grad	IP20
---------	------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,200 cm
Pakke 1 Bredde	13,400 cm
Pakke 1 Vekt	15,900 cm
Package 1 Weight	232,000 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	19,800 cm
Pakke 2 Bredde	30,900 cm
Pakke 2 Lengde	40,400 cm
Pakke 2 Vekt	2,700 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months