



Teknisk informasjon

Produktspekter	KNX
Produkt eller type komponent	Blind actuator
I drift	KNX bus system Manuell
Bus type	KNX

Komplementær

Total number of 18 mm modules	4
Montering	DIN skinne
[Ue] merkespenning	24 V DC
[in] merkestrøm	6 A
Antall utganger	4
Lasttype	Motor: , 24 V DC
Lokal varsling	LED

Miljø

IP-grad	IP20
---------	------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,200 cm
Pakke 1 Bredde	13,400 cm
Pakke 1 Vekt	15,900 cm
Package 1 Weight	374,000 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	19,700 cm
Pakke 2 Bredde	30,500 cm
Pakke 2 Lengde	41,000 cm
Pakke 2 Vekt	4,126 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	LV
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------