



Teknisk informasjon

Produktspekter	KNX
Produkt eller type komponent	Blind actuator
I drift	KNX bus system Manuell
Bus type	KNX

Komplementær

Total number of 18 mm modules	4
Montering	DIN skinne
[Ue] merkespenning	100...240 V AC 50...60 Hz
[in] merkestrøm	10 A
Antall utganger	2
Lasttype	Motor: 434 W, 100 V AC Motor: 1000 W, 230 V AC Motor: 1043 W, 240 V AC
Lokal varsling	LED

Miljø

IP-grad	IP20
---------	------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,0 cm
Pakke 1 Bredde	12,5 cm
Pakke 1 Vekt	16,0 cm
Package 1 Weight	310,0 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	3,421 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------