




Teknisk informasjon

Produktspekter	KNX
Produkt eller type komponent	Blind actuator
I drift	Manuell KNX bus system
Bus type	KNX

Komplementær

Total number of 18 mm modules	8
Montering	DIN skinne
[Ue] merkespenning	230 V AC 50/60 Hz
[in] merkestrøm	10 A
Antall utganger	8
Lasttype	Motor: 1000 VA, 230 V AC
Lokal varsling	LED

Miljø

IP-grad	IP20
---------	------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,200 cm
Pakke 1 Bredde	12,700 cm
Pakke 1 Vekt	28,000 cm
Package 1 Weight	708,000 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	4,644 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------