



Teknisk informasjon

Produktspekter	SpaceLogic KNX
Produkt eller type komponent	Combined blind relay
I drift	KNX bus system
Bus type	KNX
Rated input	På/Av status:

Komplementær

Montering	DIN skinne
[Ue] merkespenning	250 V AC 50/60 Hz
[in] merkestrøm	16 A 10 A
Antall utganger	8 4

Miljø

IP-grad	IP20
---------	------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8 cm
Pakke 1 Bredde	12,4 cm
Pakke 1 Vekt	15,7 cm
Package 1 Weight	380 g
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	24
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	40 cm
Pakke 2 Lengde	60 cm
Pakke 2 Vekt	9,904 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	LV
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------