



Teknisk informasjon

Produktspekter	KNX
Produkt eller type komponent	Heating actuator
I drift	KNX bus system
Bus type	KNX
Rated output	0.05...0.16 A - 6 x for output switching on/off (oppvarming)

Komplementær

Total number of 18 mm modules	4
Koblingsskjema	DIN skinne
[ue] merkespenning	110...230 V
Lasttype	Valve: 24 V AC Valve: 110 - 230 V AC

Miljø

IP-grad	IP20
---------	------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,1 cm
Pakke 1 Bredde	12,6 cm
Pakke 1 Vekt	15,8 cm
Package 1 Weight	329,0 g
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	28
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	40,0 cm
Pakke 2 Lengde	60,0 cm
Pakke 2 Vekt	10,082 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja

Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------