



Teknisk informasjon

Produktspekter	KNX
Produkt eller type komponent	Analogue actuator module
Bus type	KNX

Komplementær

Total number of 18 mm modules	4
Montering	DIN skinne
Utgangsstrøm	0...20 mA
Utgangsspenning	0...10 V
Antall utganger	4

Miljø

IP-grad	IP20
---------	------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,100 cm
Pakke 1 Bredde	13,400 cm
Pakke 1 Vekt	15,900 cm
Package 1 Weight	274,000 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	19,500 cm
Pakke 2 Bredde	30,700 cm
Pakke 2 Lengde	40,200 cm
Pakke 2 Vekt	2,922 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------