



Teknisk informasjon

Produktspekter	KNX
Produkt eller type komponent	Strømforsyning
Bus type	KNX

Komplementær

Brukervilkår	Annen enhet KNX-enhet
Modulfunksjon	With output voltage stabilized
Montering	DIN skinne
Nominell forbrukt effekt drift W	9,6 W
Utgangsstrøm	0.4 A
Utgangsspenning	24 V
Tilkoblinger	Skrulklemmer
Høyde	68,1 mm
Bredde	17,5 mm
Dybde	68,1 mm

Miljø

IP-grad	IP20
---------	------

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,700 cm
Pakke 1 Bredde	8,400 cm
Pakke 1 Vekt	10,700 cm
Package 1 Weight	104,000 g
Enhetsstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	35
Pakke 2 Høyde	20,100 cm
Pakke 2 Bredde	30,700 cm
Pakke 2 Lengde	40,500 cm
Pakke 2 Vekt	4,066 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------