



Teknisk informasjon

Produktspekter	Actassi
Produkt eller type komponent	19" avdekningsplate med vifter
Tilbehør / separat del kategori	Temperaturstyring
Applikasjon	Ventilasjon
Tilgjengelig utstyr	Blindplate Led-bryter Uten kabel
Farge	Lys grå (RAL 7035)
Luft gjennomgang	152 M3/T 90 ft3/t

Komplementær

Serie kompatibilitet	Actassi KDB
Sammensetning	2 fan
Mulige funksjoner	Termostat
Materiale	Stålplate Lakkert
Montasjeplassering	Bunnen av kabinettet Foran kabinett Topp av skapet
Festemetode	Mutter: M6
Elektrisk tilkobling	Ledere tilkoplingsblokk
Høyde	132 mm
Bredde	486 mm
Dybde	52 mm
Vekt	2,5 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	0...55 °C
Støynivå	42 dB

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,5 cm
Pakke 1 Bredde	16,0 cm
Pakke 1 Vekt	50,0 cm
Package 1 Weight	2,5 kg
Enhetstype pakke 2	PAM
Antall enheter i pakke 2	60
Pakke 2 Høyde	85,0 cm
Pakke 2 Bredde	100,0 cm
Pakke 2 Lengde	120,0 cm
Pakke 2 Vekt	164,0 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	IN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------