



## Teknisk informasjon

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Serie                            | PrismaSeT                      |
| Tilbehør / separat del kategori  | Tilbehør til kapsling          |
| Produkt eller type komponent     | Sideplate                      |
| Application                      | Prisma søknad<br>Multi-purpose |
| For enclosure nominal dimensions | -                              |
| Montasjeplassering               | Sidene av kabinettet           |
| Antall pr. sett                  | Sett á 1                       |

## Komplementær

|                |                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Kompatibel med | PrismaSeT PrismaSeT 6300<br>PrismaSeT PrismaSeT HD                |
| Sammensetning  | Festeelementer<br>2 sideplate                                     |
| Materiale      | Stål                                                              |
| Farge          | Hvit ( RAL 9003)                                                  |
| Type overflate | Epoxy-polyester pulver                                            |
| Festemetode    | Med skruer - skruetype fange - fra utsiden av kabinettet lokasjon |
| Høyde          | Nominell: 2000 mm                                                 |
| Bredde         | Nominell: 500 mm                                                  |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 210,0 cm |
| Pakke 1 Bredde           | 47,5 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 6,5 cm   |
| Package 1 Weight         | 27,0 kg  |
| Enhetstype pakke 2       | PAL      |
| Antall enheter i pakke 2 | 20       |
| Pakke 2 Høyde            | 75 cm    |
| Pakke 2 Bredde           | 209 cm   |
| Pakke 2 Lengde           | 120 cm   |
| Pakke 2 Vekt             | 596 kg   |

## Bærekraftig

|                            |                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                 |
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                   |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                              |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                                                |

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| Miljøinformasjon      | <a href="#">🔗 Produktmiljøprofil</a>           |
| Produktets livssyklus | <a href="#">🔗 Informasjon Om Levetidsslutt</a> |

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|