



Teknisk informasjon

Produktspekter	Actassi
Produkt eller type komponent	Hylle med vifter og termostat
Tilbehør / separat del kategori	Temperaturstyring
Luft gjennomgang	486 m3/t

Komplementær

Sammensetning	3 fan
Merkespenning	230 V AC
Merkeeffekt i W	45 W
Skjermtype	LED
Kjølemetode	Integrert vifte
Antall rack-enhet	1U
Høyde	530 mm
Bredde	230 mm
Dybde	60 mm
Vekt	3,3 kg

Miljø

Støynivå	43 dB
----------	-------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5 cm
Pakke 1 Bredde	22 cm
Pakke 1 Vekt	53 cm
Package 1 Weight	3,634 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------