



Teknisk informasjon

Produktspekter	Actassi
Produkt eller type komponent	19" profiler
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Tilgjengelig utstyr	Festelementer
Antall pr. sett	Sett á 2

Komplementær

Montasjeplassering	Support i dybden
Serie kompatibilitet	Actassi VDA Actassi VDS
Antall rack-enhet	42U
Festemetode	9,5 mm kvadratiske hull
Antall rack-enhet	42U
Montasje justering	Kan justeres i dybden, trinn på 25 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,0 cm
Pakke 1 Bredde	13,0 cm
Pakke 1 Vekt	189,0 cm
Package 1 Weight	5,422 kg
Enhetstype pakke 2	P2M
Antall enheter i pakke 2	50
Pakke 2 Høyde	50,0 cm
Pakke 2 Bredde	200,0 cm
Pakke 2 Lengde	120,0 cm
Pakke 2 Vekt	284,0 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti

18 months