



Oversikt

Leveringstid

Usually Ships within 4 Weeks

Teknisk informasjon

Serie	ClimaSys
Produktnavn	ClimaSys CR
Produkt eller type komponent	Motstand varmeapparat
Effektområde	150 W
Forsyningsspenning	110...250 V AC 50/60 Hz

Komplementær

Driftsposisjon	Vertikal
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
IP-grad	IP20
Produktsertifikater	VDE[RETURN]UL
Materiale	Kropp: ekstrudert aluminium
Høyde	285 mm
Bredde	80 mm
Dybde	70 mm
Brukervilkår	Ovner må installeres med en termisk controller Luft forseglet kabinett Elektrisk beskyttelse trengs
Festemetode	Med klips
Montering	35 mm DIN-skinne

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,800 cm
Pakke 1 Bredde	8,000 cm
Pakke 1 Vekt	28,500 cm
Package 1 Weight	811,500 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	16,000 cm
Pakke 2 Bredde	26,000 cm
Pakke 2 Lengde	58,000 cm
Pakke 2 Vekt	10,240 kg

Enhetstype pakke 3	S04
Antall enheter i pakke 3	24
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	40,000 cm
Pakke 3 Lengde	60,000 cm
Pakke 3 Vekt	21,130 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------