



Teknisk informasjon

Serie	ClimaSys
Produktnavn	ClimaSys CR
Produkt eller type komponent	Motstand varmeapparat
Effektområde	20 W
Forsyningsspenning	110...250 V AC 50/60 Hz
Elektrisk tilkobling	Kabel 2 x 0.75 mm ² lengde: 300 mm

Komplementær

Driftsposisjon	Vertikal
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
IP-grad	IP20
Produktsertifikater	UL[RETURN]VDE
Materiale	Kropp: ekstrudert aluminium
Høyde	Utvendig: 85 mm
Bredde	Utvendig: 25 mm
Dybde	Utvendig : 57 mm
Brukervilkår	Luft forseglet kabinett Ovner må installeres med en termisk controller Elektrisk beskyttelse trengs
Festemetode	Med klips
Montering	35 mm DIN-skinne

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,000 cm
Pakke 1 Bredde	8,000 cm
Pakke 1 Vekt	11,000 cm
Package 1 Weight	162,000 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------