



Teknisk informasjon

Serie	ClimaSys
Produktnavn	ClimaSys CR
Produkt eller type komponent	Motstand varmeapparat
Effektområde	55 W
Forsyningsspenning	12...24 V DC

Komplementær

Driftsposisjon	Vertikal
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
IP-grad	IP20
Produktsertifikater	UL[RETURN]VDE
Materiale	Kropp: ekstrudert aluminium
Brukervilkår	Luft forseglet kabinett Elektrisk beskyttelse trengs Ovner må installeres med en termisk controller
Festemetode	Med klips
Montering	35 mm DIN-skinne

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6 cm
Pakke 1 Bredde	8 cm
Pakke 1 Vekt	20 cm
Package 1 Weight	324 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	16
Pakke 2 Høyde	16,5 cm
Pakke 2 Bredde	34 cm
Pakke 2 Lengde	43 cm
Pakke 2 Vekt	8,998 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	480
Pakke 3 Høyde	80 cm
Pakke 3 Bredde	80 cm
Pakke 3 Lengde	120 cm
Pakke 3 Vekt	320 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------