



Teknisk informasjon

Serie	Thalassa
Tilbehør / separat del kategori	Montasjetilbehør
Application	Multi-purpose Modulær distribusjon søknad
Produkt eller type komponent	Chassis
Kortnavn utstyr	DLP
For enclosure nominal dimensions	-
Montasjeplassering	Foran kabinett
Kompatibel med	Thalassa Thalassa PLA Thalassa Thalassa PHD
Sammensetning	1 chassis struktur 1 nøytral / jord stripe 2 x 16 mm ² 5 x 6 mm ² 7 frontpaneler med 35 mm DIN-skinne
Tilleggsinformasjon	IP2x not respected when chassis is mounted at 67 mm

Komplementær

Materiale	Front panel: selvslukkende Chassis struktur og rails: galvanisert stål
Farge	Front panel: grå (RAL 7035)
Festemetode	Ved å feste elementet - på forsiden med støtte lokasjon
Justering	I høyde fra 40 til 85 mm for DIN-skinne
Antall vannrette rekker	7
Totalt antall 18 mm moduler	231
Type frontplate	Cut-out plate
Antall cut-out	7 utsparinger
Høyde	1250 mm
Bredde	750 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	15,000 cm
Pakke 1 Bredde	67,500 cm
Pakke 1 Vekt	118,000 cm
Package 1 Weight	10,120 kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	2
Pakke 2 Høyde	45,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	32,240 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------