



Teknisk informasjon

Serie	Thalassa
Tilbehør / separat del kategori	Montasjetilbehør
Application	Modulær distribusjon søknad Multi-purpose
Produkt eller type komponent	Chassis
Kortnavn utstyr	DLP
For enclosure nominal dimensions	-
Montasjeplassering	Foran kabinett
Kompatibel med	Thalassa Thalassa PLA Thalassa Thalassa PHD
Sammensetning	1 chassis struktur 1 nøytral / jord stripe 2 x 16 mm ² 5 x 6 mm ² 3 frontpaneler med 35 mm DIN-skinne 1 vanlig frontpanelet
Tilleggsinformasjon	IP2x not respected when chassis is mounted at 67 mm

Komplementær

Materiale	Front panel: selvslukkende Chassis struktur og rails: galvanisert stål
Farge	Front panel: grå (RAL 7035)
Festemetode	Ved å feste elementet - på forsiden med støtte lokasjon
Justering	I høyde fra 40 til 85 mm for DIN-skinne
Antall vannrette rekker	3
Totalt antall 18 mm moduler	57
Type frontplate	Ren og cut-out plater
Antall cut-out	3 hull
Høyde	750 mm
Bredde	500 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	14,0 cm
Pakke 1 Bredde	42,1 cm
Pakke 1 Vekt	68,2 cm
Package 1 Weight	2,0 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Logistisk informasjon	
Opprinnelsesland	ES
Garantiperiode	
Garanti	18 måneder