



### Teknisk informasjon

|                                   |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Category                          | Montasjetilbehør                                  |
| Produkt eller type komponent      | Step slide                                        |
| Kompatibel med                    | Thalassa Thalassa PLM                             |
| Application                       | Multi-purpose                                     |
| Nominal dimensions of the housing | -                                                 |
| Montasjeplassering                | Sidene av kabinettet                              |
| Sammensetning                     | 4 glideskinner<br>4 skyve støtte<br>festelementer |
| Antall pr. sett                   | Sett å 1                                          |
| Materiale                         | Galvanisert stål                                  |

### Komplementær

|                    |                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Festemetode        | Ved å feste elementet - kabinett sjefen lokasjon                    |
| Montasje justering | I dybden av plate- eller annet tilbehør i trinn på 12,5 mm          |
| Dybde              | Maksimal dybdejustering : 200 mm<br>Minimum dybdejustering : 100 mm |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE     |
| Antall enheter i pakke 1 | 1       |
| Pakke 1 Høyde            | 7,0 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 8,5 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 22,5 cm |
| Package 1 Weight         | 757,0 g |

### Bærekraftig

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                   |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                     |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                  |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                  |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |
| Produktets livssyklus        | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                 |

### Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | ES |
|------------------|----|

### Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|