



### Teknisk informasjon

|                              |                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                        | Actassi                                                                       |
| Produktnavn                  | Actassi KDB                                                                   |
| Produkt eller type komponent | 19" skap                                                                      |
| Applikasjon                  | Kabling                                                                       |
| Applications                 | For å montere 19" utstyr<br>For å beskytte nettverksutstyr                    |
| Kapslingstype                | Flatpakket veggskap                                                           |
| Support equipment            | 2 x 19" stativskinner montert 120 mm fra fronten<br>( banen 25 mm)            |
| Front face                   | Glassdør                                                                      |
| Porttype                     | Front glasert dør - med nøkkellås (nøkkel: 333) -<br>vendbar åpning ved 180 ° |
| Tilgjengelighet for drift    | Front<br>Bakside                                                              |
| Avtakbare deler              | Front avtagbar dør                                                            |
| Colour                       | Lys grå ( RAL 7035)                                                           |

### Komplementær

|                   |                                                                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sammensetning     | 3 x kabelinnføring<br>1 x glassdør front<br>2 x plater side<br>2 x 19 "stendere front<br>1 x demonterbar konstruksjon     |
| Load rating       | 50 Kg statisk<br>3 kg pr høydeenhet                                                                                       |
| Back face         | Utsparring                                                                                                                |
| Side face         | Panel                                                                                                                     |
| Antall cut-out    | 1 hullside<br>Knock down kabelgjennomføring kabel: topp og bunn<br>Knock down kabelgjennomføring vifteplate: topp og bunn |
| Installation mode | Veggmontert                                                                                                               |
| Materiale         | Stålplate: struktur<br>Stålplate: dør<br>Sekurit glass: dør<br>Stålplate: 19" profiler                                    |
| Type overflate    | Epoxy-polyester pulver                                                                                                    |
| Bredde            | 600 mm                                                                                                                    |
| Høyde             | 485,1 mm                                                                                                                  |
| Dybde             | 400 mm                                                                                                                    |
| Vekt              | 16,28 kg                                                                                                                  |
| Antall rack-enhet | 9U                                                                                                                        |
| Targeted region   | Europe                                                                                                                    |

### Miljø

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| IK beskyttelsesklasse | IK08 i samsvar med IEC 62262 |
| IP-grad               | IP20 i samsvar med IEC 60529 |
| Standarder            | EIA-310E<br>IEC 60297-3-100  |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 22,2 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 45,5 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 63,0 cm  |
| Package 1 Weight         | 16,0 kg  |
| Enhetstype pakke 2       | P12      |
| Antall enheter i pakke 2 | 21       |
| Pakke 2 Høyde            | 201,0 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 80,0 cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 120,0 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 336,0 kg |

## Bærekraftig

|                            |                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                                      |
| REACH-regelverk            |  <a href="#">REACH-erklæring</a>      |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)                                                      |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                     |
| Kinas RoHS-forskrift       |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a> |
| Informasjon om RoHS-unntak |  <a href="#">Ja</a>                   |
| Miljøinformasjon           |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>   |
| Produktets livssyklus      | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                    |

## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | IN |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|