



### Teknisk informasjon

|                                   |                                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Serie                             | Spacial                                                           |
| Tilbehør / separat del kategori   | Montasjetilbehør                                                  |
| Produkt eller type komponent      | Montasjeplate                                                     |
| Applikasjon                       | Multi-purpose                                                     |
| Kapslingens nominelle dimensjoner | - H: 600 mm W: 600 mm                                             |
| Montasjeplassering                | Trinn lysbilde<br>Direkte feste på backstuds                      |
| Monteringsplate beskrivelse       | Flat                                                              |
| Kompatibel med                    | Spacial Spacial S3D<br>Spacial Spacial CRN<br>Spacial Spacial S3X |
| Antall pr. sett                   | Sett å 1                                                          |
| Materiale                         | Galvanisert stål                                                  |
| Type overflate                    | Silkscreened                                                      |

### Komplementær

|                              |                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Festemetode                  | Skrudd på backstuds - skruetype M8<br>Ved å feste elementet |
| Permanent tillatt belastning | 135 kg                                                      |
| Høyde                        | 550 mm                                                      |
| Bredde                       | 550 mm                                                      |
| Dybde                        | 125 mm                                                      |
| Tykkelse                     | 2 mm                                                        |
| Vekt                         | 4,808 kg                                                    |
| Serlig variant               | Centimetric rutenett mønster                                |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 0,3 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 55 cm    |
| Pakke 1 Vekt             | 56,5 cm  |
| Package 1 Weight         | 4,298 kg |
| Enhetstype pakke 2       | PAM      |
| Antall enheter i pakke 2 | 70       |
| Pakke 2 Høyde            | 34 cm    |
| Pakke 2 Bredde           | 100 cm   |
| Pakke 2 Lengde           | 120 cm   |
| Pakke 2 Vekt             | 314 kg   |

## Bærekraftig

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                   |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                     |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                  |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                  |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |
| Produktets livssyklus        | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                 |

## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | IT |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|