



Teknisk informasjon

Produktspekter	Actassi
Produkt eller type komponent	19" profiler
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Tilgjengelig utstyr	Festeelementer
Antall pr. sett	Sett á 2

Komplementær

Montasjeplassering	Innhegning
Serie kompatibilitet	Actassi OPB
Materiale	2 mm sinkbelagt stålplate
Antall rack-enhet	18U
Vekt	1,74 kg
Antall rack-enhet	18U
Permanent tillatt belastning	3 Kg per enhet 50 kg pr skap

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,0 cm
Pakke 1 Bredde	5,0 cm
Pakke 1 Vekt	91,0 cm
Package 1 Weight	1,796 kg
Enhetstype pakke 2	PAL
Antall enheter i pakke 2	20
Pakke 2 Høyde	29,0 cm
Pakke 2 Bredde	37,5 cm
Pakke 2 Lengde	120,0 cm
Pakke 2 Vekt	35,92 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------