



#### Teknisk informasjon

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Produktspekter                  | Actassi                |
| Produkt eller type komponent    | 19" profiler           |
| Tilbehør / separat del kategori | Installation accessory |
| Tilgjengelig utstyr             | Festeelementer         |
| Antall pr. sett                 | Sett á 2               |

#### Komplementær

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Montasjeplassering           | Innhegning                      |
| Serie kompatibilitet         | Actassi OPB                     |
| Materiale                    | 2 mm sinkbelagt stålplate       |
| Antall rack-enhet            | 21U                             |
| Vekt                         | 2,04 kg                         |
| Antall rack-enhet            | 21U                             |
| Permanent tillatt belastning | 3 Kg per enhet<br>50 kg pr skap |

#### Forpakkingsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 4,0 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 5,0 cm   |
| Pakke 1 Vekt             | 104,5 cm |
| Package 1 Weight         | 2,002 kg |
| Enhetstype pakke 2       | PAL      |
| Antall enheter i pakke 2 | 20       |
| Pakke 2 Høyde            | 29,0 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 37,5 cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 120,0 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 40,04 kg |

#### Bærekraftig

|                            |                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                 |
| REACH-regelverk            | REACH-erklæring                                                   |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                |
| Kinas RoHS-forskrift       | Kinas RoHS-Erklæring                                              |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja                                                                |
| Miljøinformasjon           | Produktmiljøprofil                                                |
| Produktets livssyklus      | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer               |

### Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | FR |
|------------------|----|

### Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|