



Teknisk informasjon

Serie	Thalassa
Tilbehør / separat del kategori	Tilbehør til kapsling
Produkt eller type komponent	Dør
Application	Multi-purpose
For enclosure nominal dimensions	-
Montasjeplassering	Front side
Kompatibel med	Thalassa Thalassa PLA
Sammensetning	1 dør Festelementer M8 messing inserts

Komplementær

Materiale	Aluminium
Farge	Grå (RAL 7035)
Låstyp	Låse 5 mm dobbel bar
Antall låser	2
Porttype	Intern slett
Døråpning	VENSTRE (110 °)
Høyde	1148 mm
Bredde	398 mm
Dybde	Tilgjengelig dybde mellom kabinett dør : 30 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,0 cm
Pakke 1 Bredde	40,5 cm
Pakke 1 Vekt	111,6 cm
Package 1 Weight	4,4 kg
Enhetstype pakke 2	PAM
Antall enheter i pakke 2	45
Pakke 2 Høyde	120 cm
Pakke 2 Bredde	100 cm
Pakke 2 Lengde	100 cm
Pakke 2 Vekt	210 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Garantiperiode	
Garanti	18 måneder