



Teknisk informasjon

Serie	Thalassa
Produktnavn	Thalassa PLM
Kortnavn utstyr	PLM
Enclosure type	Multi-purpose
Category	Kompakt kabinett
Nominal height	647 mm
Nominal width	436 mm
Nominal depth	250 mm
Montering av kapsling	Veggmontert
Sammensetning	1 kropp 1 dør 1 håndtaket lås
Porttype	Klar
Låstyp	3 poeng lås, håndtak med 1242E nøkkellås

Komplementær

Antall låser	1
Monteringsplate beskrivelse	Uten monteringsplate
Tilgjengelighet for drift	Front
Avtakbare deler	Dør av hengsler
Materiale	Kropp: polyester forsterket med glassfiber Dør: herdet glass
Farge	Grå (RAL 7035)
Standarder	NEMA klassifisering 13 IEC 62208 NEMA klassifisering 4X
Produktsertifikater	UL
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II

Miljø

IP-grad	IP66 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262
Brannmotstand	960 °C i samsvar med IEC 62208
Omgivelsestemperatur drift	-40... 80 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	27,5 cm
Pakke 1 Bredde	45,0 cm
Pakke 1 Vekt	68,0 cm
Package 1 Weight	12,666 kg
Enhetstype pakke 2	PAM
Antall enheter i pakke 2	21
Pakke 2 Høyde	120 cm
Pakke 2 Bredde	100 cm
Pakke 2 Lengde	229 cm
Pakke 2 Vekt	275,986 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	ES
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------