



Teknisk informasjon

Serie	Thalassa
Tilbehør / separat del kategori	Montasjetilbehør
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Applikasjon	Multi-purpose
Kapslingens nominelle dimensjoner	-
Montasjeplassering	Tilbake inserts Trinn lysbilde
Monteringsplate beskrivelse	Telequick perforert
Kompatibel med	Thalassa Thalassa PLA Thalassa Thalassa PHD
Sammensetning	1 Montasjeplate
Materiale	Galvanisert stål

Komplementær

Festemetode	Med skruer - skruetype M8 - på ryggen inserts lokasjon
Permanent tillatt belastning	150 kg
Høyde	Nominell: 750 mm Ekte: 620 mm
Bredde	Nominell: 750 mm Ekte: 626 mm
Dybde	Ekte : 15 mm
Mål på utsparing	11 x 26 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,0 cm
Pakke 1 Bredde	63,0 cm
Pakke 1 Vekt	63,0 cm
Package 1 Weight	2,922 kg
Enhetstype pakke 2	PAM
Antall enheter i pakke 2	69
Pakke 2 Høyde	91,0 cm
Pakke 2 Bredde	100,0 cm
Pakke 2 Lengde	120,0 cm
Pakke 2 Vekt	215,0 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja

Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	IN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------