



Teknisk informasjon

Serie	Spacial
Produktnavn	Spacial S3D
Application	Multi-purpose
Category	Kompakt kabinett
Kabinett nominell høyde	400 mm
Kabinett nominell bredde	600 mm
Kapslingsdybde	200 mm
Porttype	Glasert
Monteringsplate beskrivelse	Uten monteringsplate
Type nippelplate	Standard
Installasjon tilbehør type	Veggmontering
Sammensetning	1 kropp 1 dør 1 låse 1 pakknippelen plate

Komplementær

Body type	Enkelt stykke kropp Renneformet foran rail dobbel platetykkelse
Antall dører	Forside: 1 dør(er)
Døråpning	Vendbar (120 °)
Låstype	3 poeng lås, 3 mm dobbel-bar
Tilgjengelighet for drift	Front
Avtakbare deler	Dør av hengsler Pakknippelen plate Med skruer
Materiale	Kropp: Stål Dør: stål og sikkerhetsglass
Overflatebehandling	Epoxy-polyester pulver
Farge	Grå (RAL 7035)
Standarder	IEC 62208
Produktsertifikater	cUL[RETURN]BV[RETURN]GL[RETURN]DNV[RETURN]LR[RETURN]UL
Vekt	10,5 kg

Miljø

Elektromagnetisk kompatibilitet	Elektromagnetisk felt immunitetstest
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 4X/13
IK beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262
IP-grad	IP66 i samsvar med IEC 60529

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	14 cm
Pakke 1 Bredde	41,5 cm
Pakke 1 Vekt	61 cm
Package 1 Weight	10,5 kg
Enhetstype pakke 2	PAM

Antall enheter i pakke 2	30
Pakke 2 Høyde	200,5 cm
Pakke 2 Bredde	100 cm
Pakke 2 Lengde	120 cm
Pakke 2 Vekt	328 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------