



#### Teknisk informasjon

|                             |                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Serie                       | Spacial                                                             |
| Produktnavn                 | Spacial S3D                                                         |
| Application                 | Multi-purpose                                                       |
| Category                    | Kompakt kabinett                                                    |
| Kabinett nominell høyde     | 500 mm                                                              |
| Kabinett nominell bredde    | 500 mm                                                              |
| Kapslingsdybde              | 250 mm                                                              |
| Porttype                    | Flat                                                                |
| Monteringsplate beskrivelse | Flat                                                                |
| Type nippelplate            | Standard                                                            |
| Installasjon tilbehør type  | Veggmontering                                                       |
| Sammensetning               | 1 kropp<br>1 Montasjeplate<br>1 dør med lås<br>1 pakknippelen plate |

#### Komplementær

|                           |                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Body type                 | Enkelt stykke kropp<br>Renneformet foran rail dobbel platetykkelse                      |
| Antall dører              | Forside: 1 dør(er)                                                                      |
| Døråpning                 | Vendbar ( 120 °)                                                                        |
| Låstype                   | 3 mm dobbel-bar lock                                                                    |
| Tilgjengelighet for drift | Front                                                                                   |
| Avtakbare deler           | Dør av hengsler<br>Pakknippelen plate Med skruer<br>Montasjeplate ved å feste elementet |
| Materiale                 | Innhegning: Stål<br>Montasjeplate: galvanisert stål                                     |
| Overflatebehandling       | Innhegning: epoxy-polyester pulver                                                      |
| Farge                     | Innhegning: grå ( RAL 7035)                                                             |
| Standarder                | IEC 62208                                                                               |
| Produktsertifikater       | UL[RETURN]cUL[RETURN]LR[RETURN]BV[RETURN]GL[RETURN]DNV                                  |
| Vekt                      | 15 kg                                                                                   |

#### Miljø

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| NEMA beskyttelsesgrad | NEMA 4X/13                   |
| IK beskyttelsesklasse | IK10 i samsvar med IEC 62262 |
| IP-grad               | IP66 i samsvar med IEC 60529 |

#### Forpakkingsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 51,82 cm |
| Pakke 1 Bredde           | 29,72 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 51,31 cm |
| Package 1 Weight         | 13,71 kg |
| Enhetstype pakke 2       | P12      |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Antall enheter i pakke 2 | 18     |
| Pakke 2 Høyde            | 170 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 80 cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 120 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 260 kg |

### Bærekraftig

|                            |                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                                      |
| REACH-regelverk            |  <a href="#">REACH-erklæring</a>      |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)                                                      |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                     |
| Kinas RoHS-forskrift       |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a> |
| Informasjon om RoHS-unntak |  <a href="#">Ja</a>                   |
| Miljøinformasjon           |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>   |
| Produktets livssyklus      | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                    |

### Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | FR |
|------------------|----|

### Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|