



Teknisk informasjon

Serie	Spacial
Produktnavn	Spacial S3DEX
Application	ATEX sertifiserte søknad
Category	Kompakt kabinett
Kabinett nominell høyde	400 mm
Kabinett nominell bredde	400 mm
Kapslingsdybde	200 mm
Porttype	Flat
Monteringsplate beskrivelse	Uten monteringsplate
Type nippelplate	Uten kabelinnføringsplate
Installasjon tilbehør type	Veggmontering
Produsert i	For potensielt eksplosiv atmosfære
Sammensetning	1 dør 1 låse Kroppen med fastklemt blind mutter

Komplementær

Body type	Renneformet foran rail dobbel platetykkelse Enkelt stykke kropp
Antall dører	Forside: 1 dør(er)
Døråpning	Vendbar (120 °)
Låstype	Double-bar lock
Tilgjengelighet for drift	Front
Avtakbare deler	Dør av hengsler
Materiale	Stål
Overflatebehandling	Epoxy-polyester pulver
Farge	Grå (RAL 7035)
Standarder	EN 60079-0:2012 EN 60079-7:2007 EN 60079-31:2009
Merking	II 2 GD Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db i henhold til ATEX-direktivet 94/9 / EC
Vekt	6,9 kg

Miljø

NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 4X/13
IK beskyttelsesklasse	IK10 i samsvar med IEC 62262
IP-grad	IP66 i samsvar med IEC 60529 (kabinetter med enkel dør)

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	24,5 cm
Pakke 1 Bredde	40,5 cm
Pakke 1 Vekt	41,0 cm
Package 1 Weight	6,864 kg
Enhetstype pakke 2	PAM

Antall enheter i pakke 2	40
Pakke 2 Høyde	182,0 cm
Pakke 2 Bredde	100,0 cm
Pakke 2 Lengde	120,0 cm
Pakke 2 Vekt	288,0 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------