



Teknisk informasjon

Serie	Spacial
Produktnavn	Spacial S3DEX
Application	ATEX sertifiserte søknad
Category	Kompakt kabinett
Kabinett nominell høyde	600 mm
Kabinett nominell bredde	400 mm
Kapslingsdybde	250 mm
Porttype	Flat
Monteringsplate beskrivelse	Uten monteringsplate
Type nippelplate	Uten kabelinnføringsplate
Installasjon tilbehør type	Veggmontering
Produsert i	For potensielt eksplosiv atmosfære
Sammensetning	1 dør 1 låse Kroppen med fastklemt blind mutter

Komplementær

Body type	Enkelt stykke kropp Renneformet foran rail dobbel platetykkelse
Antall dører	Forside: 1 dør(er)
Døråpning	Vendbar (120 °)
Låstyp	3 poeng lås, 3 mm dobbel-bar
Tilgjengelighet for drift	Front
Avtakbare deler	Dør av hengsler
Materiale	Stål
Overflatebehandling	Epoxy-polyester pulver
Farge	Grå (RAL 7035)
Standarder	EN 60079-0:2012 EN 60079-7:2007 EN 60079-31:2009
Merking	II 2 GD Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db i henhold til ATEX-direktivet 94/9 / EC
Vekt	12 kg

Miljø

NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 4X/13
IK beskyttelsesklasse	IK10 i samsvar med IEC 62262
IP-grad	IP66 i samsvar med IEC 60529 (kabinetter med enkel dør)

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	61,0 cm
Pakke 1 Bredde	41,0 cm
Pakke 1 Vekt	30,0 cm
Package 1 Weight	12,0 kg
Enhetstype pakke 2	PAM

Antall enheter i pakke 2	27
Pakke 2 Høyde	120 cm
Pakke 2 Bredde	100 cm
Pakke 2 Lengde	199 cm
Pakke 2 Vekt	283 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------