



### Teknisk informasjon

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| Serie                    | Spacial                                    |
| Produktnavn              | Spacial SBM                                |
| Applikasjon              | Multi-purpose                              |
| Category                 | Industriell boks                           |
| Kortnavn utstyr          | SBM                                        |
| Kapslingstype            | Flatt ansikt box                           |
| Kabinett nominell høyde  | 200 mm                                     |
| Kabinett nominell bredde | 400 mm                                     |
| Kapslingsdybde           | 80 mm                                      |
| Montering av kapsling    | Veggmontert                                |
| Sammensetning            | 4 skruen i dekselet<br>1 deksel<br>1 kropp |
| Type kropp               | Enkelt stykke kropp brettet og sveiset     |
| Type frontdeksel         | Flat dør                                   |
| Feste av deksel          | Halv omdreining metall skrue               |
| Låstype                  | Festeskrue PZ2 utenfor forseglet område    |
| Avtakbare deler          | Dekke av festeskruer                       |

### Komplementær

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Materiale                        | Stålplate                            |
| Type overflate                   | Polyester pulver                     |
| Farge                            | Grå ( RAL 7035)                      |
| Standarder                       | IEC 62208                            |
| Produktsertifikater              | LR[RETURN]DNV-GL[RETURN]UL[RETURN]BV |
| IP-grad                          | IP66 i samsvar med IEC 60529         |
| Ik beskyttelsesklasse            | IK10 conforming to IEC 62262         |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -35...60 °C                          |
| Operating temperature            | -35...80 °C                          |
| Vekt                             | 2,658 kg                             |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 10,0 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 22,0 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 42,0 cm  |
| Package 1 Weight         | 2,658 kg |
| Enhetstype pakke 2       | P12      |
| Antall enheter i pakke 2 | 84       |
| Pakke 2 Høyde            | 169,0 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 80,0 cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 120,0 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 236,0 kg |

## Bærekraftig

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                   |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                     |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                  |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                  |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |
| Produktets livssyklus        | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                 |

## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | FR |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|