



Teknisk informasjon

Serie	Thalassa
Tilbehør / separat del kategori	Fixing accessory
Produkt eller type komponent	Post festeanordning
Applikasjon	Multi-purpose
Kapslingens nominelle dimensjoner	- H: 747 mm W: 536 mm D: 300 mm
Montasjeplassering	Baksiden av kabinettet Utendørs installasjoner på et innlegg
Kompatibel med	Thalassa Thalassa PLM
Sammensetning	Festelementer 2 støtteskinne 2 stripe

Komplementær

Materiale	Galvanisert stål
Festemetode	Ved å feste elementet - på et innlegg lokasjon
Permanent tillatt belastning	100 kg
Høyde	45 mm
Bredde	495 mm
Dybde	32,5 mm
Diameter	215 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,0 cm
Pakke 1 Bredde	26,0 cm
Pakke 1 Vekt	58,0 cm
Package 1 Weight	2,659 kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	75
Pakke 2 Høyde	120 cm
Pakke 2 Bredde	80 cm
Pakke 2 Lengde	110 cm
Pakke 2 Vekt	225 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Logistisk informasjon	
Opprinnelsesland	ES
Garantiperiode	
Garanti	18 months