



Teknisk informasjon

Serie	Thalassa
Tilbehør / separat del kategori	Montasjetilbehør
Produkt eller type komponent	Oppreist
Device application	Multi-purpose
Enclosure nominal dimensions	- H: 1250 mm D: 320 mm - H: 1250 mm D: 420 mm
Montering	Mellom støtte i de to-dørs kabinetter
Kompatibel med	Thalassa Thalassa PLA
Sammensetning	Festeelementer 1 rett oppreist 1 venstre oppreist
Materiale	Galvanisert stål

Komplementær

Festemetode	Ved å feste elementet - sidene av kabinettet lokasjon
Justering	Justerbar i dybden hver 50 mm med bur nøtter
Høyde	Nominell: 1250 mm Ekte: 1080 mm
Dybde	70 mm
Mål på utsparing	11 x 13 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,0 cm
Pakke 1 Bredde	108,0 cm
Pakke 1 Vekt	7,0 cm
Package 1 Weight	300,0 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	ES
------------------	----

Garantiperiode

Garanti

18 months