



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktnavn	Linergy TR
Produkt eller type komponent	Dekkplate
Kortnavn utstyr	TRA
Tilbehør / separat del kategori	Isolasjonstilbehør
Kompatibilitet	TRV Skrutilkobling klemme, length = 69,9 mm
Tykkelse	2,2 mm

Komplementær

Kabeltverrsnitt	2,5 Mm ² 4 mm ²
Number of connections	2
Antall måleinganger	4 2
Antall pr. sett	Sett á 50
Vekt	2,2 g
Farge	Grå

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	0,4 cm
Pakke 1 Bredde	5,8 cm
Pakke 1 Vekt	7 cm
Package 1 Weight	4 g
Enhetstype pakke 2	BAG
Antall enheter i pakke 2	50
Pakke 2 Høyde	5 cm
Pakke 2 Bredde	12,5 cm
Pakke 2 Lengde	27 cm
Pakke 2 Vekt	229 g
Enhetstype pakke 3	S04
Antall enheter i pakke 3	1600
Pakke 3 Høyde	30 cm
Pakke 3 Bredde	40 cm
Pakke 3 Lengde	60 cm
Pakke 3 Vekt	8,142 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------