



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktnavn	Linergy TR
Produkt eller type komponent	Dekkplate
Kortnavn utstyr	TRA
Tilbehør / separat del kategori	Isolasjonstilbehør
Kompatibilitet	TRR fjærklemmer klemme, length = 60,5 mm TRP push-in klemme, length = 60,5 mm
Tykkelse	2,2 mm

Komplementær

Kabeltverrsnitt	2,5 mm ²
Number of connections	3
Antall måleinganger	2
Antall pr. sett	Sett á 50
Vekt	2,4 g
Farge	Grå

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2 cm
Pakke 1 Bredde	20 cm
Pakke 1 Vekt	20 cm
Package 1 Weight	2 g
Enhetstype pakke 2	BAG
Antall enheter i pakke 2	50
Pakke 2 Høyde	2 cm
Pakke 2 Bredde	20 cm
Pakke 2 Lengde	20 cm
Pakke 2 Vekt	126 g
Enhetstype pakke 3	S04
Antall enheter i pakke 3	3200
Pakke 3 Høyde	30 cm
Pakke 3 Bredde	40 cm
Pakke 3 Lengde	60 cm
Pakke 3 Vekt	8,956 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja

Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------